

# 2LD+

# ProfileSolutions

## 普乐法

### 基本型测漏机

精度最高  
价格合理  
品质顶级

适合于  
普通速度的吹瓶机

精准

完全可调

使用简单

结果即时显示

附加值超高

自测功能可选

远程诊断功能可选

多国语言显示



**+ HP  
VERSION**  
简单、高速的测漏机，  
最高达5100瓶/小时



# ProfileSolutions

LEAK DETECTION + AUTOMATION TECHNOLOGY

## 你可以承受瓶子不做泄漏检测的风险吗？

在这个竞争日益激烈的吹瓶市场中，确保最终产品的品质绝对是非常重要的。通过在制造过程中剔除有泄漏的瓶子，可以确保你的客户不会成为你的质量检测员又或者是曾经的客户。测漏速度达每小时3600瓶（HP版本5100瓶），2LD测漏机可以确保你生产过程的最优化。2LD绝对是你的经济之选，并且带LCD图像显示屏以及多国语言可选。

### 精准

即时是运行在最高速之下，2LD仍然能够轻松发现直径小于0.18mm的泄漏孔（千分之七英寸）。更小的孔可以通过增加测试时间来进行检测，该测漏机具有和我们的旗舰6LD测漏机相同的检测精度。

### 完全可调

每一台普乐法测漏机都具有非常高的产品兼容性并且完全可调节。在标准机器上，瓶子容积从30ml到10L都可进行检测。

### 使用简单

直观的控制以及简单的调节能显著减少员工的培训时间，并且更换瓶形时停机的时间也极低。我们所有的机器都非常可靠，并且可连接到电脑进行诊断以及软件更新。即时客户远在千里，服务也随时可以提供。

### 选项

- 我们其它很受欢迎的配置还包括：
- 自检功能--可帮助机器进行微小的自我调整，从而不会浪费良好的瓶子。
- 更小或者更大的测漏头（标准54mm）。  
（对于容积大于10L的产品，推荐使用我们的30LD测漏机）
- 瓶口积料检测
- 通过内建的RS485通讯端口实现检测报告自动生成并传送到互联网
- 我们还可提供产品整理平台、包装机、CNC瓶子排列、托盘堆叠以及其它后处理工序。

### 还不能满足你的要求？

如果你需要更快的检测速度，我们推荐速度大于12,000瓶/小时的6LD单头高速测漏机，或者是速度大于4,500瓶/小时的4LD中速测漏机。同时我们也制造测漏头往复式的测漏机和速度大于30,000瓶/小时的轮盘式测漏机。

2LD

精度最高 价格合理 品质顶级

\*根据瓶子的样式、形状以及强度，检测速度会有很大的差别，下表的数据仅作参考。

检测速度 (BPH --瓶/每小时，以 0.17mm的孔作为标准).	Up to 150 ml (5 oz)	250- 300ml (10-12 oz)	500ml (17.5 Oz)	1L (33 oz)	2L (66 oz)	4-6L (1.2 -1.5 US Gal)  Water bottles up +50% faster
标准输送带版本 HP VERSION	To 3700 + To 5100	1900-3600 To 4500	1500 -2400 1500-2700	1100 - 1600 same	1100 same	380-500, Oil bottles <b>Can also do 10L</b>

**ProfileSolutions**  
普乐法测漏机

中国区总代理：  
东莞市长屋机械设备有限公司  
地址：广东省东莞市莞温路178号  
网址：www.longhouse.com.cn  
邮箱：[etree@139.com](mailto:etree@139.com)  
电话：188 2309 4008  
联系人：刘先生