

4LD

ProfileSolutions

普乐法 中速测漏机

中速测漏机领导者

高速



精准

完全可调

使用简单

结果即时显示

更多可选配置



远程诊断功能可选

多国语言显示

ProfileSolutions

LEAK DETECTION + AUTOMATION TECHNOLOGY

你可以承受瓶子不做泄漏检测的风险吗？

在这个竞争日益激烈的吹瓶市场中，确保最终产品的品质绝对是非常重要的。通过在制造过程中剔除有泄漏的瓶子，可以确保你的客户不会成为你的质量检测员又或者是曾经的客户。测漏速度达每小时3600瓶（HP版本5100瓶），2LD测漏机可以确保你生产过程的最优化。2LD绝对是你的经济之选，并且带LCD图像显示屏以及多国语言可选。

精准

即时是运行在最高速之下，4LD仍然能够轻松发现直径小于**0.18mm**的泄漏孔（千分之七英寸）。更小的孔可以通过增加测试时间来进行检测，该测漏机具有和我们的旗舰6LD测漏机相同的检测精度。

完全可调

每一台普乐法测漏机都具有非常高的产品兼容性并且完全可调节。在标准机器上，瓶子容积从30ml到6L都可进行检测。我们的模块化输送带设计确保了客户不管使用何种输送带，都可以很容易兼容。每台机器的设计都确保了跟你原有的产品线相兼容。

使用简单

直观的控制以及简单的调节能显著减少员工的培训时间，并且更换瓶形时停机的时间也极低。我们所有的机器都非常可靠，并且可连接到电脑进行诊断以及软件更新。即时客户远在千里，服务也随时可以提供。

选项

我们其它很受欢迎的配置还包括：

- 自检功能--可帮助机器进行微小的自我调整，从而不会浪费良好的瓶子。
- 更小或者更大的测漏头（标准54mm）。
（对于容积大于10L的产品，推荐使用我们的30LD测漏机）
- 瓶口积料检测。
- 更长或者更短（标准850mm）的输送带。
- 输送带高度可调（标准从550mm到1130mm），配备手动或电动功能。
- 通过内建的RS485通讯端口实现检测报告自动生成并传送到互联网
- 我们还可提供产品整理平台、包装机、CNC瓶子排列、托盘堆叠以及其它后处理工序。

还不能满足你的要求？

如果你需要更快的检测速度，我们推荐速度大于12,000瓶/小时的6LD单头高速测漏机，或者如果速度不高，可使用我们最新的速度大于3,600瓶/小时的2LD基本型测漏机。同时我们也制造测漏头往复式的测漏机和速度大于30,000瓶/小时的轮盘式测漏机。

4LD

精度最高 价格合理 品质顶级

*根据瓶子的样式、形状以及强度，检测速度会有很大的差别，下表的数据仅作参考。

检测速度 (BPH --瓶/每小时，以 0.17mm的孔作为标准).	Up to 150 ml (5 oz)	250- 300ml (10-12 oz)	500ml (17.5 oz)	1L (33 oz)	2L (66 oz)	4-6L 水瓶会快50%以上
标准输送带版本	4500 - 4900	2900-4500	2700 -3800	1800-2500	1350-1500	450-650，油桶

ProfileSolutions
普乐法测漏机

中国区总代理：
东莞市长屋机械设备有限公司
地址：广东省东莞市莞温路178号
网址：www.longhouse.com.cn
邮箱：etree@139.com
电话：188 2309 4008
联系人：刘先生